


## 固定ボルト

### ボールロックボルト - ボールロックボルトはとても重要なアクセサリーです!

ボールロックボルトは効率的で時間を掛けずに溶接テーブルに治具を締め付けることができます。

ボールロックボルトを治具に差込み上部のヘッド部を手で回すと、内部からスチールボール3個が外側に押し出され、テーブル穴にしっかりと固定されます。全てのボールロックボルトを固定したい治具に差込み仮留めした後、六角レンチを使用して確実に締め付けてください。取り外す際は、先端のヘッド部を緩め取り外す事ができます。



治具同士の固定用  
T65010

六角レンチ: 6 mm



テーブルと治具の固定用  
T65015

六角レンチ: 6 mm



フラットボルト

T65020 | T65025  
治具同士の固定用 | テーブルと治具の固定用

六角レンチ: 4 mm

| 型 式     | タイプ  | 用 途  | 重量 (kg) |
|---------|------|--|---------|
| T65010  | 標準   | 治具と治具を固定<br>使用幅24mm<br>(12mm + 12mm)             | 0.1     |
| T65015  |      | テーブルに治具を固定<br>使用幅28mm<br>(16mm + 12mm)           | 0.1     |
| T65020  | フラット | 治具と治具を固定<br>使用幅24mm<br>(12mm + 12mm)             | 0.05    |
| T65025  |      | テーブルに治具を固定<br>使用幅28mm<br>(16mm + 12mm)           | 0.06    |
| T65055  | 調整   | 調整域:<br>22 mm ~ 27 mm,<br>治具と治具を固定<br>テーブルに治具を固定 | 0.07    |
| T65560  | フラット | 治具と治具を固定<br>使用幅27mm.                             | 0.03    |
| TMS5101 | 修理用  | 4 x スチールボール<br>6 x Oリング                          | 0.01    |



長さ調節可  
T65055

六角レンチ: 6 mm

### セット品

| Part No. | Description  | Weight (kg) |
|----------|--------------|-------------|
| T65011   | T65010の10ヶ入り | 1.0         |
| T65016   | T65015の10ヶ入り | 1.0         |
| T65021   | T65020の10ヶ入り | 0.5         |
| T65026   | T65025の10ヶ入り | 0.6         |
| T65056   | T65055の10ヶ入り | 0.7         |
|          |              |             |



フラットマウント  
T65560

六角レンチ: 6 mm